E18084

Connettore a cablare

SSTAH040MSSFKPG



Applicazione		
Particolarità		contatti dorati
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	4; (...40 °C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	27,216
Dimensioni	[mm]	38 x 20 x 40
Materiali		PA
Materiale corpo		PA
Materiale dado		zinco, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E18084

Connettore a cablare

SSTAH040MSSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 8...10 mm

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: zinco, nichelato; Contatti: dorato

Collegamento