


E18099



Cavo di collegamento

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS



Applicazione

Particolarità contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 300 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...105

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Peso [g] 45,359

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 40

Materiali PVC

Materiale corpo PVC

Materiale dado 1.4571 (AISI 316Ti)

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E18099



Cavo di collegamento

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato



Collegamento elettrico

Cavo: 0,2 m, PVC, grigio; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato

