




Connettore integrato

RSTGH050VAS00.3-05



1 O-ring

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...90

Dati meccanici

Peso [g] 54,431

Dimensioni [mm] 19 x 19 x 25

Filettatura da incasso PG 11

Materiali 1.4301 (acciaio inox / AISI 304)

Materiale corpo 1.4301 (acciaio inox / AISI 304)

Osservazioni


Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304)



E18102



Connettore integrato

RSTGH050VAS00.3-05

Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco