


# E18104



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAS0100E04



### Applicazione

Particolarità contatti dorati

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 300 AC/DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...105

Grado di protezione IP 68

### Dati meccanici

Peso [g] 3764,814

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 47

Materiali PVC

Materiale corpo PVC

Materiale dado 1.4571 (AISI 316Ti)

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E18104



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAS0100E04

### Collegamento elettrico

Cavo: 100 m, PVC, grigio, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato



### Collegamento



5: non collegato  
Colori dei fili conduttori :  
BK = nero  
BN = marrone  
BU = blu  
WH = bianco