


Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati

Senza silicone si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC

Protezione da sovratensione si; (VDR)

Capacità di corrente totale [A] 3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Grado di protezione IP 65

Dati meccanici

Peso [g] 50,802

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione Funzionamento 1 x LED, giallo

Accessori

Fornitura vite

Etichetta



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Osservazioni


Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, grigio, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento elettrico

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola C DIN, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: ottone nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

