


## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0002X04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Particolarità contatti dorati

## Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] &lt; 300 AC/DC

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -45...105

Grado di protezione IP 68

## Dati meccanici

Peso [g] 158,757

Dimensioni [mm] 31 x 14,5 x 31

Materiali TPE

Materiale corpo TPE

Materiale dado zinco, rivestito epossido

## Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E18149



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0002X04

### Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, TPE-S, nero; 4 x 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPE; Fermo: zinco, rivestito epossido; Contatti: dorato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco