


E18158



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0030E04



Applicazione		
Particolarità		contatti dorati
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 300 AC/DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...105
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	1088,621
Dimensioni	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materiali		PVC
Materiale corpo		PVC
Materiale dado		1.4571 (AISI 316Ti)
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAH040VAS0030E04

Collegamento elettrico


Cavo: 30 m, PVC, grigio; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato



Collegamento



5: non collegato
Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu
WH = bianco