


E18160



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0075E04



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
---------------	-----------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 300 AC/DC
-----------------------	-----	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...105
----------------------	------	-----------

Grado di protezione	IP 68
---------------------	-------

Dati meccanici

Peso	[g]	2685,265
------	-----	----------

Dimensioni	[mm]	31 x 14,5 x 31
------------	------	----------------

Materiali	PVC
-----------	-----

Materiale corpo	PVC
-----------------	-----

Materiale dado	1.4571 (AISI 316Ti)
----------------	---------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E18160



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAH040VAS0075E04

Collegamento elettrico


Cavo: 75 m, PVC, grigio; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato



Collegamento



5: non collegato
Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu
WH = bianco