


# E18177



## Connettore da incasso

RDOGF040MSS00.3-04



1 O-ring



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...100
Grado di protezione	IP 68

### Dati meccanici

Peso [g]	113,398
Materiali	Corpo: ottone nichelato; Guarnizione: FKM; dado: ottone nichelato

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E18177



## Connettore da incasso

RDOGF040MSS00.3-04

### Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PVC, giallo, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8; codifica: A



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco