


E18251



Connettore integrato

RSTGA030ALS00.3-03



1 O-ring

Applicazione

Particolarità contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...80

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Peso [g] 387,821

Filettatura da incasso M20 x 1,5

Materiali ottone nichelato

Materiale corpo ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E18251



Connettore integrato

RSTGA030ALS00.3-03

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Corpo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
GN =	verde
RD =	rosso
WH =	bianco