




Connettore da incasso

RSTGA030ALS00.3-03

No scale drawing available

Applicazione	
Particolarità	contatti dorati
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 250 AC/DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Peso [g]	22,68
Filettatura da incasso	M16 x 1,5
Materiale dado	alluminio, anodizzato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Cavo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm ² / AWG 22	
Collegamento elettrico - Presa	
Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Fermo: alluminio, anodizzato; Contatti: dorato	



E18253



Connettore da incasso

RSTGA030ALS00.3-03

Collegamento

