


E18317



Cavo di collegamento

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale [A]	3
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Peso [g]	204,116
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	zinco, rivestito epossido
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E18317



Cavo di collegamento

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: zinco, rivestito epossido; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PVC, senza alogeno, giallo, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: zinco, rivestito epossido; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

