




Connettore da incasso

RDOGH050MSS00.3E05



1 O-ring

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68

Dati meccanici

Peso	[g]	22,68
Filettatura da incasso		1/4"-18NPT
Materiali		ottone nichelato
Materiale corpo		ottone, nichelato

Osservazioni


Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato




E18327



Connettore da incasso

RDOGH050MSS00.3E05

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN/YE =	verde / giallo
WH =	bianco