


# E19902



## Ripartitore a Y

ZDO2H045MSS0010B05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 125 AC / < 150 DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Capacità di corrente totale [A]	4

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-15...90
Grado di protezione	IP 67

### Dati meccanici

Materiali	TPU
-----------	-----

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E19902




## Ripartitore a Y

ZDO2H045MSS0010B05

### Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =

nero

BN =

marrone

BU =

blu

WH =

bianco