




Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040MSS0005B04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC076

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 42
------------	------	--------------

Materiali		TPU
-----------	--	-----

Materiale corpo		TPU
-----------------	--	-----

Materiale dado		ottone, nichelato
----------------	--	-------------------

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

E20404



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040MSS0005B04

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; molto flessibile; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Colori dei fili conduttori :
BN = nero
BU = marrone
 blu