



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-R4/0,12M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20569

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!


Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Versione sonda

ad angolo

Diametro sonda

[mm]

4

Lunghezza sonda

[mm]

10

Lunghezza totale

[mm]

120



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-R4/0,12M

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Materiali	Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo