




## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-R4/0,22M



## Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Per l'installazione in applicazioni industriali

## Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

## OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

## OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

## Dati meccanici

Peso

[g]

41,5

Versione sonda

ad angolo

Diametro sonda

[mm]

4

Lunghezza sonda

[mm]

10

Lunghezza totale

[mm]

220

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20

Disposizione fibre

# E20412



## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-R4/0,22M

Materiali	Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
<b>Accessori</b>	
Fornitura	E20103
<b>Osservazioni</b>	
Quantità	1 pezzo