



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

No scale drawing available

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF
--	----------

OKF

Portata fibre ottiche [mm]	4
----------------------------	---

OUF

Portata fibre ottiche [mm]	4
----------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Dati meccanici

Versione sonda	diritto
----------------	---------

Diametro sonda [mm]	2,4
---------------------	-----

Lunghezza totale [mm]	800
-----------------------	-----

Materiali	Adattatore: PPE
-----------	-----------------

Materiale fibra ottica	vetro
------------------------	-------

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
--	----------------------------------

Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
---	-----

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------