

E20428



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGB030MSS0002E03



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 300 AC/DC
-----------------------	-----	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-5...80
Grado di protezione		IP 68

Dati meccanici

Peso	[g]	131,7
Dimensioni	[mm]	26 x 26 x 49,9
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		zinco pressofuso

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

E20428



Cavo di collegamento con connettore femmina

AD0GB030MSS0002E03

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC, nero, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso



Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :
BU =	marrone
GN/YE =	blu
	verde / giallo