


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-M6/2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20570

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

No scale drawing available

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF
--	-----

OKF

Portata fibre ottiche [mm]	10
----------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Dati meccanici

Versione sonda	diritto
Filettatura della sonda	M6
Lunghezza totale [mm]	2000
Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Materiale fibra ottica	acrilico
Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	metallo silicone

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------