E20523

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-M6/1,5M



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione		Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche; Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OKF; OUF
OKF		
Portata fibre ottiche	[mm]	36
OUF		
Portata fibre ottiche	[mm]	36
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...150
Dati meccanici		
Peso	[g]	101,5
Versione sonda		diritto
Filettatura della sonda		M6
Diametro sonda	[mm]	7
Lunghezza sonda	[mm]	45
Lunghezza totale	[mm]	1500
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20

E20523

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-M6/1,5M

Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	metallo silicone
Accessori	
Fornitura	dadi esagonali: 4 x M6, acciaio inox
	rondelle dentate: 2
	viti: 1 x M11
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo