




## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-M6/2,5m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

## Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF
--	----------

## OKF

Portata fibre ottiche [mm]	28
----------------------------	----

## OUF

Portata fibre ottiche [mm]	28
----------------------------	----

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...150
---------------------------	-----------

## Dati meccanici

Versione sonda	diritto
Filettatura della sonda	M6
Lunghezza sonda [mm]	45
Lunghezza totale [mm]	2500
Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Materiale fibra ottica	vetro

# E20525



## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-M6/2,5m

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	metallo silicone
<b>Osservazioni</b>	
Quantità	1 pezzo