




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-R4/2,5m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

28

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

28

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dati meccanici

Versione sonda

ad angolo

Diametro sonda

[mm]

4

Lunghezza sonda

[mm]

10

Lunghezza totale

[mm]

2500

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20

Materiale fibra ottica

vetro

E20531



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-R4/2,5m

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	metallo silicone
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo