


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-M-V-M4/1m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20533

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

OKF

Copertura fibre ottiche

[mm]

120

OUF

Copertura fibre ottiche

[mm]

120

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M4

Lunghezza sonda

[mm]

15

Lunghezza totale

[mm]

1000

E20532



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-M-V-M4/1m

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	metallo silicone
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo