


## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-R4/0,14M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

## Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

## OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

## OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

## Dati meccanici

Versione sonda

ad angolo

Diametro sonda

[mm]

4

Lunghezza sonda

[mm]

10

Lunghezza totale

[mm]

100; (+10 mm)

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20

Materiale fibra ottica

vetro

# E20566



## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-R4/0,14M

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	metallo silicone
<b>Osservazioni</b>	
Quantità	1 pezzo