


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-M8/8m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20152

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OIF

OIF

Portata fibre ottiche

[mm]

15

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M8

Lunghezza totale

[mm]

8000

Raggio di piegatura minimo

[mm]

30

Materiali

Adattatore: PA

Materiale fibra ottica

vetro



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-M8/8m

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo