# E20648

## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M




| | | |
|---|---|---|
| **Applicazione** | | |
| Principio di funzionamento | | Fotocellula a riflessione diretta |
| Applicazione | | Raggio di curvatura piccolo |
| **Campo di rilevamento** | | |
| Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | | OB50; OBF; OCF; OO50 |
| OB50 | | |
| Portata fibre ottiche | [mm] | 60 |
| OBF | | |
| Portata fibre ottiche | [mm] | 70 |
| OCF (High Power) | | |
| Portata fibre ottiche | [mm] | 550 |
| OO50 | | |
| Portata fibre ottiche | [mm] | 300 |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -40...70 |
| **Dati meccanici** | | |
| Peso | [g] | 49,5 |
| Versione sonda | | diritto |
| Filettatura della sonda | | M6 |

# E20648

## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

| | | |
|---|---|---|
| Lunghezza sonda | [mm] | 35 |
| Lunghezza totale | [mm] | 2000 |
| Raggio di piegatura minimo | [mm] | 9 |
| Disposizione fibre | | ◉ |
| Diametro interno | [mm] | 2 x 16 x 0,25 |
| Materiale fibra ottica | | PMMA |
| Materiale delle testine della fibra ottica | | alluminio |
| Materiale rivestimento della fibra ottica | | PE |
| **Accessori** | | |
| Fornitura | | dadi esagonali: 2 x M6, acciaio inox |
| | | rondelle dentate: 2 |
| Accessori opzionali | | Taglierino per fibra ottica:, E20600 |
| **Osservazioni** | | |
| Quantità | | 1 pezzo |