


E20685



Connettore integrato

ADAPTER PLUG US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 0,013

Filettatura da incasso M16

Materiali ottone nichelato

Materiale corpo ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato



E20685



Connettore integrato

ADAPTER PLUG US-100

Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco