




## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



Applicazione	
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione	Raggio di curvatura piccolo
Campo di rilevamento	
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Portata fibre ottiche [mm]	20
OBF	
Portata fibre ottiche [mm]	25
OCF (High Power)	
Portata fibre ottiche [mm]	170
OO50	
Portata fibre ottiche [mm]	60
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...70
Dati meccanici	
Peso [g]	39,5
Versione sonda	diritto
Diametro sonda [mm]	3

# E20711



## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Lunghezza totale	[mm]	2000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	10
Disposizione fibre		⊙
Diametro interno	[mm]	2 x 0,5
Materiale fibra ottica		PMMA
Materiale delle testine della fibra ottica		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica		PE

### Accessori

Accessori opzionali	Taglierino per fibra ottica:, E20600
---------------------	--------------------------------------

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------