


**Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta**

FT-00-A-A-R4/1M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20072

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

# No scale drawing available

**Applicazione**

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

**Campo di rilevamento**

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF
--	----------

**OKF**

Portata fibre ottiche [mm]	40
----------------------------	----

**OUF**

Portata fibre ottiche [mm]	40
----------------------------	----

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

**Dati meccanici**

Versione sonda	ad angolo
----------------	-----------

Lunghezza totale [mm]	1000
-----------------------	------

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
---------------------------------	----

Materiali	Adattatore: ABS
-----------	-----------------

Materiale fibra ottica	vetro
------------------------	-------

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
--	-----------

Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
---	-----------

**Osservazioni**

Quantità	1 pezzo
----------	---------