




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH043MSS0005F04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

## Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

## Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	27 x 15 x 39
------------	------	--------------

Materiali	TPU trasparente
-----------	-----------------

Materiale corpo	TPU, trasparente
-----------------	------------------

Materiale dado	ottone, antiaderente
----------------	----------------------

## Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	2 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

## Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E20747



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH043MSS0005F04

### Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 4,8 mm; irradiato; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm)

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, antiaderente



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero  
BN = marrone  
BU = blu  
WH = bianco