



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-EPA-E4/F1X1/2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

No scale drawing available

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo	OBF
--	-----

OBF

Copertura fibre ottiche [mm]	200
------------------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Dati meccanici

Versione sonda	diritto
Lunghezza totale [mm]	2000
Raggio di piegatura minimo [mm]	30
Materiale fibra ottica	PMMA
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PE

Accessori

Accessori opzionali	Taglierino per fibra ottica:, E20600
---------------------	--------------------------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------