


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-R4/1m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20495

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

No scale drawing available

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF
--	----------

OKF

Portata fibre ottiche [mm]	40
----------------------------	----

OUF

Portata fibre ottiche [mm]	40
----------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...150
---------------------------	-----------

Dati meccanici

Versione sonda	ad angolo
----------------	-----------

Lunghezza totale [mm]	1000
-----------------------	------

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
---------------------------------	----

Materiale fibra ottica	vetro
------------------------	-------

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
--	----------------------------------

Materiale rivestimento della fibra ottica	metallo silicone
---	------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------