


E20838



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH080MSS0005B08



Applicazione

Particolarità cavo schermato

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 60 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 290,7

Dimensioni [mm] 14,5 x 14,5 x 43,9

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E20838



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGH080MSS0005B08

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, nero, schermato; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



Collegamento



Contrassegno

colori secondo DIN Colori dei fili conduttori :
47100

BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
WH =	bianco
YE =	giallo
screen =	schermo