



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-50-V-V-E4,7


Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OBF; ODF; OMF

OBF

Portata fibre ottiche

[mm]

150

ODF

Portata fibre ottiche

[mm]

1

OMF

Portata fibre ottiche

[mm]

175

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-58...315

Dati meccanici

Peso

[g]

112,5

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

4,7

Lunghezza totale

[mm]

900

Disposizione fibre



Materiale fibra ottica

vetro

Materiale delle testine della fibra ottica

1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Materiale rivestimento della fibra ottica

1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

E20841



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-50-V-V-E4,7

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo