E20054

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-R4



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione		Per l'installazione in applicazioni industriali
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Portata fibre ottiche	[mm]	340
OKF		
Portata fibre ottiche	[mm]	40
OOF		
Portata fibre ottiche	[mm]	200
OUF		
Portata fibre ottiche	[mm]	40
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dati meccanici		
Peso	[g]	47
Versione sonda		ad angolo
Diametro sonda	[mm]	4

E20054

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-R4

Lunghezza sonda	[mm]	10
Lunghezza totale	[mm]	600
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20
Disposizione fibre		
Materiali		Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica		PVC
Accessori		
Fornitura		E20103
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo