


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-R4



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Per l'installazione in applicazioni industriali; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Portata fibre ottiche

[mm]

290

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

OOF

Portata fibre ottiche

[mm]

200

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Peso

[g]

51,5

Versione sonda

ad angolo

Diametro sonda

[mm]

4

E20058



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-R4

Lunghezza sonda	[mm]	10
Lunghezza totale	[mm]	600
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20; (per installazione fissa)
Disposizione fibre		①
Materiali		Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica		alluminio
Accessori		
Fornitura		Fascetta di fissaggio:, E10221
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo