


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-R4/1,5



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF; OOF

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

36

OOF

Portata fibre ottiche

[mm]

180

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

36

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Peso

[g]

72

Versione sonda

ad angolo

Diametro sonda

[mm]

4

Lunghezza sonda

[mm]

10

Lunghezza totale

[mm]

1500


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-R4/1,5

Raggio di piegatura minimo [mm]	20; (per installazione fissa)
Disposizione fibre	ⓘ
Materiali	Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Accessori	
Fornitura	Fascetta di fissaggio:, E10221
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo