E20117

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-P-V-M4

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20059

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento		
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo		OKF; OUF
OKF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	120
OUF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	120
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dati meccanici		
Versione sonda		diritto
Filettatura della sonda		M4
Lunghezza sonda	[mm]	15
Lunghezza totale	[mm]	600

E20117

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-P-V-M4

Raggio di piegatura minimo	[mm]	20
Materiali		Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica		PVC
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo