


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-E3/2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

32

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

32

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

3

Lunghezza sonda

[mm]

10

Lunghezza totale

[mm]

2000

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20

Materiali

Adattatore: ABS

Materiale fibra ottica

vetro



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-E3/2M

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo