

E20141




Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-A-A-E3/1M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20367

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Principio di funzionamento Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF

OKF

Copertura fibre ottiche [mm] 120

OUF

Copertura fibre ottiche [mm] 120

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...290

Dati meccanici

Versione sonda diritto

Diametro sonda [mm] 3

Lunghezza sonda [mm] 10

Lunghezza totale [mm] 1000

E20141



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-A-A-E3/1M

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Materiali	Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo