E20144

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-E3/2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20350

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OKF; OUF
OKF		
Portata fibre ottiche	[mm]	32
OUF		
Portata fibre ottiche	[mm]	32
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dati meccanici		
Versione sonda		diritto
Diametro sonda	[mm]	3
Lunghezza sonda	[mm]	25
Lunghezza totale	[mm]	2000

E20144

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-E3/2M

Raggio di piegatura minimo	[mm]	20
Materiali		Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica		PVC
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo