




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-P-A-R8



Applicazione	
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione	Per l'installazione in applicazioni industriali
Campo di rilevamento	
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OIF
OIF	
Portata fibre ottiche [mm]	70
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Dati meccanici	
Peso [g]	91
Versione sonda	ad angolo
Diametro sonda [mm]	8
Lunghezza totale [mm]	600
Raggio di piegatura minimo [mm]	30
Disposizione fibre	⓪
Materiali	Adattatore: PA
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio

E20157



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-P-A-R8

Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Accessori	
Fornitura	E20353
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo