


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M6

Articolo in corso di dismissione



Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF; OOF
--	---------------

OKF

Portata fibre ottiche [mm]	40
----------------------------	----

OOF

Portata fibre ottiche [mm]	200
----------------------------	-----

OUF

Portata fibre ottiche [mm]	40
----------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Dati meccanici

Peso [g]	20,7
----------	------

Versione sonda	diritto; con adattatore per montaggio diretto
----------------	---

Lunghezza totale [mm]	26
-----------------------	----

Disposizione fibre	⊙
--------------------	---

Materiale fibra ottica	vetro
------------------------	-------

E20215



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M6

Materiale delle testine della
fibra ottica

1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Accessori

Fornitura

dadi esagonali: 4 x M6, acciaio inox

rondelle dentate: 2

viti: 1 x M11

Osservazioni

Quantità

1 pezzo