


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-M6/2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20328

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OIF

OIF

Copertura fibre ottiche

[mm]

270

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M6

Lunghezza sonda

[mm]

35

Lunghezza totale

[mm]

2000

Raggio di piegatura minimo

[mm]

30

Disposizione fibre





Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-M6/2M

Materiali	Adattatore: PA
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo