


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-R6/1M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20339

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OIF

OIF

Copertura fibre ottiche

[mm]

300

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Versione sonda

ad angolo

Lunghezza totale

[mm]

1000

Raggio di piegatura minimo

[mm]

30

Materiali

Adattatore: PA

Materiale fibra ottica

vetro

Materiale delle testine della
fibra ottica

alluminio

E20233



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-R6/1M

Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo