
E20240

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-R8/1M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OIF
OIF		
Portata fibre ottiche	[mm]	70
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Dati meccanici		
Versione sonda		ad angolo
Lunghezza totale	[mm]	1000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	30
Materiali		Adattatore: PA
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica		alluminio

E20240

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-R8/1M

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo