




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-M6/2,6M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione	
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento	
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF
OKF	
Portata fibre ottiche [mm]	28
OUF	
Portata fibre ottiche [mm]	28
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Dati meccanici	
Versione sonda	diritto
Filettatura della sonda	M6
Lunghezza sonda [mm]	35
Lunghezza totale [mm]	2600
Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Materiali	Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica	vetro



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-M6/2,6M

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo