




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta con convertitore della sezione

FT-00-P-MS



Applicazione	
Modello	Convertitore di sezione
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione	Per l'installazione in applicazioni industriali
Campo di rilevamento	
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Portata fibre ottiche [mm]	420
OKF	
Portata fibre ottiche [mm]	40
OOF	
Portata fibre ottiche [mm]	200
OUF	
Portata fibre ottiche [mm]	40
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Dati meccanici	
Peso [g]	60
Versione sonda	diritto

E20249



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta con convertitore della sezione

FT-00-P-MS

Altezza sonda	[mm]	5
Larghezza sonda	[mm]	15
Lunghezza sonda	[mm]	20
Dimensioni sonda	[mm]	5 x 15 x 20
Lunghezza totale	[mm]	600
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20
Disposizione fibre		
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		ottone
Materiale rivestimento della fibra ottica		PVC

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------