



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-M6/0,3M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20489

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

No scale drawing available

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF
--	----------

OKF

Portata fibre ottiche [mm]	20
----------------------------	----

OUF

Portata fibre ottiche [mm]	20
----------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Dati meccanici

Versione sonda	diritto
----------------	---------

Filettatura della sonda	M6
-------------------------	----

Lunghezza totale [mm]	300
-----------------------	-----

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
---------------------------------	----

Materiale fibra ottica	acrilico
------------------------	----------

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
--	----------------------------------

Materiale rivestimento della fibra ottica	metallo silicone
---	------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------